



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Zeta
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	400 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1000 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Înălțime totală	240 mm
Lățime totală	96 mm
Greutate totală	3,98 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, foarte grea
Formă Furcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	55 mm
Raza de pivotare	155 mm
Interferență pivotantă	310 mm
Diametru cupolă	96 mm

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Gri / fără marcaj
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	67 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ZETA

4680IFP200P63

EAN 4031582365962

Numărul de comandă 00829106

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

