

## LINEA

5941XSP100P51 RAL9002

EAN 4031582352351



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ● |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Linea                           |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení      |
| Nosnost 3 km/h              | 120 kg                          |
| Elektrické vodivé           | ✓                               |
| Statický Nosnost            | 240 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                           |
| Celková výška               | 124 mm                          |
| Celková šířka               | 82 mm                           |

## KOLO

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid, elektricky vodivý               |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknutý, elektricky vodivý |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                  |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem                      |
| Průměr             | 100 mm                                    |
| Šířka Běhoun       | 20 mm                                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                                 |

## UCHYCENÍ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiál             | Polyamid                 |
| Tvar Vídlice         | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko       | Přesné kuličkové ložisko |
| Offset               | 32 mm                    |
| Radius otočení       | 108 mm                   |
| Otočné rušení        | 216 mm                   |
| Průměr otočné kamery | 52 mm                    |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 95 mm                |
| Šířka desky                    | 70 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 50 mm                |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

Návrhář klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
AwardOcenění IF  
Design  
Award

# LINEA

5941XSP100P51 RAL9002

EAN 4031582352351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

