

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873
Bestelnummer 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Diameter Asgat	15 mm
Naaflengte	45 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	420 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	335 kg
Statisch draagvermogen	840 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,48 kg

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873
Bestelnummer 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

