

GALEA

5070YGH100P52

EAN 4031582399530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	141 mm
Largeur totale	66 mm
Poids global	0,484 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène, conducteur électrique
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Deux courses de balles
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	59 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire, Trou central US
Longueur de plaque	95 mm
Largeur de plaque	70 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	44,5 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	52 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	72 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	76 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

GALEA

5070YGH100P52

EAN 4031582399530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

