ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila twin
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	70 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	140 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	69 mm
Обща ширина	57 mm
Общо тегло	0.24 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	25 mm
Радиус на завъртане	77 mm
Интерференция при завъртане	155 mm
Диаметър на купол	53 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	20 mm
Ширина на тялото	20 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Номер на поръчката 00030579

Чертежи на продукта



