

DURATECH

TOP 085X85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Rendelési szám 00832615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	85 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	85 mm
Test szélessége	85 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	640 kg
Statikus teherbírás	1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,566 kg

DURATECH

TOP 085X85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Rendelési szám 00832615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

