

SZERELŐLAP

P10-40X27 / 8

EAN 4031582320152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Szerelőlap
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	8 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap U-alakó talplemezzel
Talplemez hossza	40 mm
Talplemez szélessége	27 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	32 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	32 mm
Tengely furat átmérője	4 mm