

# NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nazwa produktu                 | Novatech |
| Typ                            | Koło     |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg   |
| Nośność statyczne              | 200 kg   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C    |
| Waga całkowita                 | 0,14 kg  |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Stal, żelazo               |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane       |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 60 mm                      |
| Szerokość Bieżnia    | 20 mm                      |
| Średnica otworu Oś   | 20 mm                      |
| Długość piasty       | 12 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |

## RYSUNKI TECHNICZNE

