

GALEA STAINLESS

5081YGC100R05-22X40

EAN 4031582355871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto | Galea stainless |
| Tipo | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | ✓ |
| Inossidabile | ✓ |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 139 mm |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica, elettroconduttiva |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 30 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|---|
| Materiale | Poilammide |
| Forma della forcella | Chiuso |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
| Disassamento | 40 mm |
| Ingombro di piroettamento | 205 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno solido, tondo |
| Diametro bullone | 22 mm |
| Lunghezza bullone | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5081YGC100R05-22X40

EAN 4031582355871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

