

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	300 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	58 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	250 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	500 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	2.82 kg

PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

订单号 00038262
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

