

## STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Stora                              |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                              |
| Conducteur électrique           | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 128 mm                             |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Slim                   |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Déport                  | 35 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 85 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 170 mm                 |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Tread hardness        | souple                                  |
| Matériau du corps     | Polypropylène                           |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Roulement à billes de précision         |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                      |
| Diamètre              | 100 mm                                  |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 75 Shore A                              |

## RACCORD

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Type de raccord | Tige filetée avec Collet hexagonal, supérieure, rivetée |
|-----------------|---------------------------------------------------------|