

# LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea light
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	68 mm
Largeur totale	46 mm
Poids	0,1 kg

## CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	67 mm
Diamètre d'encombrement	134 mm
Diamètre du dôme	23 mm

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	13,9 mm

## FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award