

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Objednáací číslo 00801591

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ	Otočné Kolečko
Norma	podobná EN12532 - Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	7200 kg
Nosnost 6 km/h	5000 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	10800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	510 mm
Stavební výška	285 mm
Celková hmotnost	91,11 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchytení dvou Kolo
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva vidlice	Průhledný Povlak
Vyosení	105 mm
Poloměr otáčení	250,5 mm
Průměr otáčení	635 mm
Lubrication nipple	1

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	270 mm
Šířka plotny	250 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	210 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	210 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	230 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	230 mm
Průměr otvoru plotny	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

Objednací číslo 00801591
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

