

## ELASTECH

IFP160x50-Ø20

EAN 4031582319811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL


|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tread hardness                | zacht                                            |
| Materiaal wielkern            | Aluminium                                        |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, niet-markerend, ge vulkaniseerd |
| Lagering                      | Precisie kogellagers                             |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer                    |
| Diameter                      | 160 mm                                           |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                                            |
| Diameter Asgat                | 20 mm                                            |
| Naaflengte                    | 60 mm                                            |
| Breedte wielkern              | 50 mm                                            |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 68 Shore A                                       |

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Elastech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 350 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 280 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch draagvermogen       | 700 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |
| Totaal gewicht               | 1,2 kg                        |




# ELASTECH

IFP160x50-Ø20

EAN 4031582319811

Bestelnummer 00905226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.