

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Krāvnese pie 3 km/h	800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	120 mm
Kopējais platums	98 mm
Kopējais svars	1,75 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	53 mm
Pagrieziena rādiuss	90,5 mm
Grozāms savienojums	181 mm
Kupola diametrs	98 mm

RITENIS

Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	75 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	95 mm
Plāksnes platums	95 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Pasūtījuma numurs 00062070
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

