

NOVATECH

FTP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319385

Numéro de commande 00800995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1200 kg
Statique Capacité de charge	2400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	6,5 kg

NOVATECH

FTP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319385

Numéro de commande 00800995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

