

## KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Kappa load                      |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12533 – Heavy duty kolečka    |
| Nosnost 4 km/h              | 960 kg                          |
| Nosnost 6 km/h              | 800 kg                          |
| Elektrické vodivé           | Ne                              |
| Nerezové                    | Ne                              |
| Statická Nosnost            | 1600 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                           |
| Celková výška               | 200 mm                          |
| Stavební výška              | 110 mm                          |
| Celková hmotnost            | 5,83 kg                         |

## UCHYCENÍ

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Materiál pouzdra   | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice       | Široký, Vyztužené                |
| Otočné ložisko     | Kulové otočné jehlové ložisko    |
| Barva vidlice      | Pasivováno modrou                |
| Vyosení            | 58 mm                            |
| Poloměr otáčení    | 111 mm                           |
| Průměr otáčení     | 275 mm                           |
| Lubrication nipple | 1                                |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Litina                   |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva kola         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 135 mm               |
| Šířka plotny                    | 110 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427

Objednáací číslo 00830281  
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

