


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атритація	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	630 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	160 mm
Загальна вага	17,54 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	37 mm
Радіус повороту	122 mm
Поворотне з'єднання	244 mm
Діаметр ковпачка	145 mm

КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	150 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	145 mm
Ширина тарілки	145 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Номер замовлення 00800107

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

