

## STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Numărul de comandă 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	33 mm
Lățime totală	52 mm
Greutate totală	0,047 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	35 mm
Benză de rulare	12 mm
Lățimea corpului	12 mm

## FURCA

Material	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	12 mm
Raza de pivotare	37 mm
Interferență pivotantă	74 mm
Diametru cupolă	15,2 mm

## RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	9 mm

# STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Numărul de comandă 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

