



## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 24 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 80 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 160 mm |

## ROUE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Diamètre           | 75 mm |
| Largeur du bandage | 25 mm |

## RACCORD

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Fixation expansible (minimum) | 32 mm |
| Fixation expansible (maximum) | 35 mm |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Agila   |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 55 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 110 kg  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C  |
| Plage de température (maximale) | 40 °C   |
| Hauteur                         | 103 mm  |
| Poids                           | 0.61 kg |

## Product Drawings

