

## ALPHA

3477UER200P30-13

EAN 4031582305852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha                      |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő           |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 200 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 400 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 235 mm                     |
| Összsúly                          | 2,722 kg                   |

## KERÉK

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                           |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
| Csapág                       | Tűgörgős csapág                    |
| Tengely                      | Csavar anyával                     |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül         |
| Átmérő                       | 200 mm                             |
| Futófelület szélessége       | 46 mm                              |
| A futófelület keménysége (A) | 64 Shore A                         |

## VÁZ

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anyag        | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles           |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó   |
| Ellensúlyoz  | 55 mm            |
| Körbeforgás  | 166 mm           |
| Körbeforgás  | 332 mm           |

## SZERELVÉNY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvénny típusa    | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 13 mm       |

# ALPHA

3477UER200P30-13

EAN 4031582305852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

