

## GALEA STAINLESS

5087PIO100P30-10

EAN 4031582370928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	139 mm
Összsúly	0,46 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágy	Siklócsapágy
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

## VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	205 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	10 mm

# GALEA STAINLESS

5087PIO100P30-10

EAN 4031582370928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

