

# AGILA

2477PIP100P30-13

EAN 4031582365207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 135 mm                             |
| Largeur totale                  | 60 mm                              |
| Poids                           | 0,76 kg                            |

## ROUE

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène                           |
| Bandage                  | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement                | Roulement à billes de précision         |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                  |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                          |
| Diamètre                 | 100 mm                                  |
| Largeur du bandage       | 32 mm                                   |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                                   |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Zingué bleu              |
| Déport                  | 43,5 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                   |

## FIXATION

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation         | Trou central                                                                        |
| Diamètre du trou central | 13 mm                                                                               |
| Note                     | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. |

# AGILA

2477PIP100P30-13

EAN 4031582365207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

