

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	88 mm
Àmplia general	65 mm
Pes total	0,28 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	alumini blanc (RAL9006)
Desplaçament	30 mm
Scio de giro	73 mm
Sterferencia de giro	146 mm
Dome Dictel	45 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Grafit negre (RAL9011)
Roda de color	alumini blanc (RAL9006)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	10 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	10 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	11 mm

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

Número de comanda 00074379

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

