

AGILA

2470DYK050P40

EAN 4031582335163
Objednávací číslo 00004436

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	69 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,238 kg

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka středu kola	19 mm
Tvrdość Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	49 mm
Průměr otáčení	98 mm
Poloměr otáčení	41 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Čtvercová deska
Délka plotny	60 mm
Šířka plotny	60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	38 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	38 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Průměr otvoru plotny	6,3 mm

AGILA

2470DYK050P40

EAN 4031582335163
Objednáací číslo 00004436



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

