



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

**ЕФЕКТИВНІСТЬ**

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

**ОСНОВНІ АТРИБУТИ**

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Обвантажопідйомність 3 км/год	500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,55 kg

**КОЛЕСО**

Матеріал тіла	Не визначено
Матеріал протектору	Поліпропілен , м'який
Діаметр	75 mm
Протектор	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Кульковий підшипник	47 mm
Кульковий підшипник	12 mm

Product Drawings

