

GALEA STAINLESS

5080YGC100R05-22X40

EAN 4031582355710

Rendelési szám 00770170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea stainless
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírási 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezetős	✓
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírási	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	139 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezetős
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromos vezetős
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérős	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	90 mm
Körbeforgás	180 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérősje	22 mm
Csavar hossza	40 mm

GALEA STAINLESS

5080YGC100R05-22X40

EAN 4031582355710

Rendelési szám 00770170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

