

# AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684

Numéro de commande 00030309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila twin                      |
| Type                            | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 70 kg                           |
| Capacité de charge statique     | 140 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Hauteur                         | 69 mm                           |
| Largeur totale                  | 53 mm                           |
| Poids                           | 0,19 kg                         |

## ROUE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène              |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement                | Moyeu lisse                |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)     |
| Pare-fils                | Sans pare-fils             |
| Diamètre                 | 50 mm                      |
| Largeur du bandage       | 19 mm                      |
| Largeur du corps de roue | 19 mm                      |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                 |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée         |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Zingué bleu              |
| Déport                  | 25 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 53 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 106 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 53 mm                    |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 11 mm        |

# AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684

Numéro de commande 00030309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

