

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665
Broj porudžbine 00032082

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Compacta
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	20 kg
Statički Nosivost	40 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	42,5 mm
Ukupna širina	26 mm
Ukupna težina	0,046 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	32 mm
Širina omotac	14 mm
Širina tela	14 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, svetlo
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Jedna trka Venac kuglica
Boja	plavo cinkovano
offset	11 mm
okretni radijus	27 mm
Otpor okretanju	54 mm
Prečnik kupole	26,5 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	38 mm
Širina ploče	32 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	24 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	30 mm
Prečnik otvora ploče	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665
Broj porudžbine 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

