

# COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665  
Broj porudžbine 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Compacta                  |
| Tip                            | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 20 kg                     |
| Statički Nosivost              | 40 kg                     |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                     |
| Sveukupna visina               | 42,5 mm                   |
| Ukupna širina                  | 26 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0,046 kg                  |

## TOCAK

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen               |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak   |
| Nošenje                    | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina                    | Zaobilaženje               |
| Boja Tocak                 | Grafitna crna (RAL9011)    |
| stitnici omotaca           | Bez stražara               |
| Prečnik                    | 32 mm                      |
| Širina omotac              | 14 mm                      |
| Širina tela                | 14 mm                      |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 65 Šor D                   |

## KUCISTE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Materijal       | Čelični list, svetlo     |
| oblik viljuska  | siroko                   |
| okretni lezaj   | Jedna trka Venac kuglica |
| Boja            | plavo cinkovano          |
| ofset           | 11 mm                    |
| okretni radijus | 27 mm                    |
| Otpor okretanju | 54 mm                    |
| Prečnik kupole  | 26,5 mm                  |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 38 mm             |
| Širina ploče                     | 32 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 24 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 30 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 4,2 mm            |

# COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665  
Broj porudžbine 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

