

## MAXTECH

PNP200x45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Maxtech                           |
| Tip                               | Roată                             |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 70 kg                             |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 140 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Greutate totală                   | 0,56 kg                           |

## ROATĂ

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Tread hardness                          | moale                        |
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan Expandat cu spumă |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie  |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet    |
| Diametru                                | 200 mm                       |
| Benză de rulare                         | 45 mm                        |
| Diametrul găurii Axă                    | 8 mm                         |
| Lungime butuc                           | 53 mm                        |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 70 Pe malul A                |

# MAXTECH

PNP200x45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului

