

## AGILA

2470PIP150P30-11

EAN 4031582361384



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 80 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 160 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,83 kg                     |

## VÁZ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles             |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó     |
| Szín         | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz  | 45 mm              |
| Körbeforgás  | 240 mm             |

## KERÉK

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Tread hardness               | puha                         |
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén                 |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág       |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel       |
| Átmérő                       | 150 mm                       |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                        |
| A futófelület keménysége (A) | 75 Shore A                   |

## SZERELVÉNY

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat                                                           |
| Csavar furat átmérője | 11 mm                                                                 |
| Tippek                | A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. |

# AGILA

2470PIP150P30-11

EAN 4031582361384



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

