

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Poliuretan Expandat cu spumă
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Negru
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	175 mm
Benză de rulare	30 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	44 mm
Lățimea corpului	30 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	70 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	75 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	150 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,3 kg

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Numărul de comandă 00005566
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

