

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	900 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.55 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	82 mm
Largeur du Bandage	88 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204ZV

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numéro de commande 00804433
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

