

TENGELY

R10-8X28 / 8

EAN 4031582321487
Rendelési szám 00072213

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Tengely
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	3,5 mm
Összsúly	0,023 kg

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Menetes szár
Szár átmérője	8 mm