

# AGILA

2477PJO125R05-28 M8/19

EAN 4031582302028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Agila                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                         |
| Elektrické vodivé           | Ne                             |
| Nerezové                    | Ne                             |
| Statická Nosnost            | 200 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                          |
| Celková výška               | 163 mm                         |
| Stavební výška              | 60 mm                          |
| Celková hmotnost            | 1,08 kg                        |

## UCHYCENÍ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice     | Široký                 |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody      |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou      |
| Vyosení          | 41 mm                  |
| Poloměr otáčení  | 60 mm                  |
| Průměr otáčení   | 262 mm                 |

## KOLO

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen             |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž     |
| Ložisko            | Ložisko                 |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra             |
| Průměr             | 125 mm                  |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                   |
| Šířka středu kola  | 32 mm                   |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A               |

## MONTÁŽ

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Typ uchycení               | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr čepu                | 28 mm                      |
| Délka čepu                 | 45 mm                      |
| Poloha závitu šroubu       | 19 mm                      |
| Množství montážních otvorů | 2                          |

# AGILA

2477PJO125R05-28 M8/19

EAN 4031582302028

Objednáací číslo 00029315  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

