

配件

P10-40X18 / 8

EAN 4031582338096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

耐腐蚀性 ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	配件
外壳类型	附件
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
总高	8 mm

固定件

固定件类型	带 U型板阀杆
上板长	40 mm
上板宽	18 mm
上板孔长度（最大）	32 mm
上板孔宽度（最大）	32 mm
上板孔直径	4 mm