

INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693

Bestelnummer 00002861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral
Behuizingstype	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch Draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	158 mm
Totale breedte	62 mm
Totaal gewicht	0,946 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, gespotten, elektrisch geleidend
Lager	Precisie kogellagers, afgedicht
Kleur loopvlak	Leigrijs (vergelijkbaar met RAL7015)
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Geïntegreerde afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	91 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

IF
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693
Bestelnummer 00002861

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Precisiekogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	35 mm
Zwenk radius	97,5 mm
Uitzwenking	195 mm
Diameter koepel	62 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	stift met schakelnok voor profielstangen
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	96 mm
Schroefdraad positie	19 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	2
Tip	Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Wasbaar volgens AK-BWA

IF
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL

2044XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582340693
Bestellnummer 00002861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

