

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Forma
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Товароносимост при 3 км/ч	135 kg
Температурен диапазон (минимален)	-18 °C
Температурен диапазон (максимален)	120 °C
Обща височина	164 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
	мек
Материал на резбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	18 mm
Твърдост на Резба (A)	60 бряг А

ВИЛКА

Материал	Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Изместване	57 mm
Радиус на завъртане	137 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт Circlip с шестоъгълно КОНТАКТ
Диаметър на Болт	19 mm

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

