

ALPHA STAINLESS

8478U00080P62

EAN 4031582313383

Número de comanda 00035117



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha stainless

Tipus Rueda fija

Tracidad de carga a 4 km/h 200 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 400 kg

Temperatura (mínim) -40 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 108 mm

Àmplia general 85 mm

Pes total 0,376 kg

RODA

Material corporal Poliamida

Material de la banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda

El Bearing Coixinet llis

Eix Estirada de nou

Roda de color Blanc natural

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 80 mm

Banda de rodadura ample 34 mm

Corporació ample 34 mm

La duresa del Banda de rodadura (D) 75 Shore D

SUPORT

Material Inoxidable, pesat

Forquilla Forma Ample

Color Inoxidable

FITACIÓ

Tipus de Fitting Placa rectangular

Placa llarga 100 mm

Placa ampla 85 mm

Longitud del forat de placa (Minimum) 77 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 60 mm

Amplària del forat de placa (Minimum) 77 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 80 mm

Placa de diàmetre 9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UOO080P62

EAN 4031582313383
Número de comanda 00035117



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

