

STYLEA

5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011

EAN 4031582310955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	77 mm
Largeur totale	54 mm
Poids global	0.16 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Noir graphite (RAL9011)
Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Diamètre du dôme	20 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur du bandage de roue	Noir graphite (RAL9011)
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	8 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	11 mm
Tige Longueur Tige	20 mm

STYLEA

5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011

EAN 4031582310955

Numéro de commande 00075165

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

