

**ZETA**

4687IEP125P63

EAN 4031582308112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

**PERFORMANCE**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● ● |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

**ATTRIBUTS DE BASE**

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                                  |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport     |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 300 kg                                |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 240 kg                                |
| Conducteur électrique           | Non                                   |
| Inoxydable                      | Non                                   |
| Statique Capacité de charge     | 600 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                                 |
| Hauteur                         | 164 mm                                |
| Largeur totale                  | 96 mm                                 |
| Poids global                    | 3.18 kg                               |

**CHAPE**

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, très lourde                      |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                |
| Pivot                   | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                    |
| Déport                  | 60 mm                                          |
| Rayon d'encombrement    | 161 mm                                         |
| Diamètre d'encombrement | 322 mm                                         |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                          |

**ROUE**

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tread hardness        | souple                             |
| Matériau du corps     | Aluminium                          |
| Bandage               | Pneu élastique, noir, vulcanisé    |
| Roulement             | Roulement à billes de précision    |
| Axe                   | Vissé avec écrou                   |
| Couleur Roue          | Noir de jais (similaire à RAL9005) |
| Pare-fils             | Sans protège-filet                 |
| Diamètre              | 125 mm                             |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                              |
| Largeur du corps      | 50 mm                              |
| Dureté du Bandage (A) | 67 Shore A                         |

**RACCORD**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ZETA

4687IEP125P63

EAN 4031582308112

Numéro de commande 00804235

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

