

DURATECH

TOP 080X60-Ø25 HL60

EAN 4031582331011

Pasūtījuma numurs 00827802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protektora platums	60 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	60 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6005

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ● ●

Kustības troksnis ● ● ○ ○ ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ●

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	600 kg
Krāvnese pie 6 km/h	480 kg
Statiskā krāvnese	1200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,441 kg

DURATECH

TOP 080X60-Ø25 HL60

EAN 4031582331011

Pasūtījuma numurs 00827802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

