



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	600 kg
Kravnesība pie 6 km/h	500 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	245 mm
Kopējais platums	116 mm
Kopējais svars	6,78 kg

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	59 mm
Pagrieziena rādiuss	160 mm
Grozāms savienojums	320 mm
Lubrication nipple	1
Kupola diametrs	111 mm

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds, smags
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscineti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA

9682SEP200P63 CL67

EAN 4031582364637

Pasūtījuma numurs 00838228
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

