

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582347241

Rendelési szám 00035362



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	250 °C
Összsúly	108 mm
Teljes szélesség	75 mm
Összsúly	0,72 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Műanyag termokészlet, hőálló
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Száraz csapágyhüvely
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Fekete
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (D)	90 Shore D

VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	44,5 mm
Körbeforgás	84,5 mm
Körbeforgás	169 mm
Kupola átmérője	75 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	105 mm
Talplemez szélessége	85 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582347241
Rendelési szám 00035362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

