

PURETECH AIR

DQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Стомана от лист |
| | мек |
| Материал на резбата | Пневматична гума, профил на блок |
| Лагер | Ролков лагер |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 400 mm |
| Ширина на Резба | 100 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 25 mm |
| Дължина на центъра | 74 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 55 Бръснач А |

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ○ ○ ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Puretech air

Тип Колело

Товароносимост при 3 км/ч 200 kg

Статичен Товароносимост 400 kg

Общо тегло 2,44 kg

PURETECH AIR

DQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

