

COMPACTA

1430PJ032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	70 kg
Portata statica	140 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	42,5 mm
Larghezza complessiva	26 mm
Peso complessivo	0,046 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	32 mm
Larghezza battistrada	15 mm
Larghezza corpo	15 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, leggera
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Un Giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	11 mm
Raggio di piroettamento	27 mm
Ingombro di piroettamento	54 mm
Diametro cuffia superiore	26,5 mm
Diametro filettatura	0 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	38 mm
Larghezza della piastra	32 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	24 mm
Larghezza foro piastra (massima)	30 mm
Diametro del foro della piastra	4,2 mm
Lunghezza perno	15 mm

COMPACTA

1430PJI032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

