PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha stainless
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	125 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	250 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	250 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,68 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	91 mm
Udfaldsdiameter	182 mm
Dome-diameter	75 mm

HJUL

Fælgmateriale	Termosæt af Plastic, varmebestandigt
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Tør lejebøsning
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sort
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Fælgbredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	90 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184

Bestillingsnummer 00061131

Product Drawings

