

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Duratech heat

Type de boîtier Roue

Standard EN12530 - Roulettes de dispositifs

Capacité de charge à 3 km/h 75 kg

Statique Capacité de charge 150 kg

Plage de température (minimale) -40 °C

Plage de température (maximale) 200 °C

ROUE

Matériau du corps	Matières synthétiques thermoplastiques, Résistance à la température
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	31 mm

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

