

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	59 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,13 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Cinka liešana / Alumīnijs
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Pagriezienu rādiuss	51 mm
Grozāms savienojums	102 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	8 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

Pasūtījuma numurs 00073825
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

